

Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7120-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire