



Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 125/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem de frezare frontală extrem de stabil. Tăișurile interschimbabile sunt fixate cu ajutorul unui șurub de prindere și a unei fixări suplimentare într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică. Poziția axială pozitivă de instalare a plăcilor are ca rezultat o tăiere foarte moale și garantează astfel cele mai bune calități de suprafață. **Productivitate** maximă datorită tăișurilor interschimbabile cu 8 caneluri.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	12
Ø exterior maxim D_{max}	134,4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SYHU0704..
Ø orificiu prindere	40 mm

Serie	DOVEIQMILL
Ø tăişului D_c	125 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	4,6 mm
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Denumirea producătorului	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	50 grad
Împărţirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 5 bucăţi Tip 4	229695 4
---	----------