

Garant
CNMG 09T308, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250152 HB7140-1
GTIN	4045197818690
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de aşchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire