


**Garant**
**SNMG 150612, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 150612 HB7140-1 Rază la colț: 1,2 mm  
 Categorie: HB7140-1  
 Sfărâmător de așchii: VG  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 210 m/min

### Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	VG
Categorie	HB7140-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 210 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire