

**NEODO Freză frontală/unghiulară, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 50/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225760 50/8
GTIN	7291075440102
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tășuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Serie	NEODO
Ø tăişului D_c	50 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	5 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SZ.U0804..
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	8

Denumirea producătorului	S890 FSZ D050-08-22-R08
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare unghiulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	229696 3
--	----------