

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7140-1
GTIN	4045197820303
Clasa articolului	21G

Descriere

CN.G 120404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Categorie	HB7140-1
Sfârâmător de aşchii	VM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire