

Garant**TNMG 160408, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Clasa articolului	21G

Descriere

TN.G 160408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Sfărâmbător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	M

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire