


Garant
SNMG 190616, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190616 HB7120-1 Rază la colț: 1,6 mm
 Categorie: HB7120-1
 Sfărâmător de aşchii: VG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmător de aşchii	VG
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min

Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire