



## HELI3MILL Freză, cu filet, Ø DC / număr de dinți Z: 25/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	49 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	35 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	159,9 mm
$\varnothing D_3$	21 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
$\varnothing$ tăișului $D_c$	25 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	3,4 mm
Serie	HELI3MILL
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	2,9 grad

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Număr de dinți Z	3
Filet de prindere M	M12
Denumirea producătorului	HM390 ETP D25-3-M12
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1	229695 1
---	----------