


**Garant**
**CNMM 120412, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMM 120412 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VR

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 8 mm

 Avans  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 180 m/min

### Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	VR
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 180 m/min
Avans $f$	0,2 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire