

**HELI3MILL Freză, cu filet, Ø DC / număr de dinți Z: 32/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	35 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	220,9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	2,1 grad
Filet de prindere M	M16
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii $a_p$	3,3 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm

Serie	HELI3MILL
Ø tăişului D <sub>c</sub>	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	60,4 mm
Denumirea producătorului	HM390 ETP D32-4-M16
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1	229695 1
---	----------