

**Garant**
**CC.T 09T304, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Clasa articolului	21G

### Descriere

CC.T 09T304 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: MF

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire