

**HELI3MILL Freză, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	79 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	357,26 mm
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	75 mm
Serie	HELI3MILL
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Ø D_3	35,6 mm
Număr de dinți Z	4
Ø tăișului D_c	40 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	TD..1505..
Lungime activă L_1	30 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,1 grad
Denumirea producătorului	HM390 ETD D040-4-C32-15
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	229696 1
--	----------