

Garant
CCMT 09T308, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T308 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7120-1
Sfârâmător de aşchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire