

**LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu alezaj, Ø DC număr de dinți Z: 42/6****Date comandă**

Numărul de comandă	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	16 mm
Ø tăișului D_c	42 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	83 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	64,45 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Lungimea totală L_{ges}	40 mm

Fz Helix	0,8
Număr de dinți Z	6
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,8 grad
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	17 grad
Denumirea producătorului	FFX4 FD042-6-16-04
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Ramping
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat