



## LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu alezaj, Ø DC număr de dinți Z: 32/5



### Date comandă

Numărul de comandă	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	16 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	42,97 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	56,6 mm
Fz Helix	0,8

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,2 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Frezare circulară a găurii $a_p$	0,8 mm
Număr de dinți Z	5
Serie	LOGIQ4FEED
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	40 mm
Unghi de reglare $\kappa$	17 grad
Răcire interioară	da
Denumirea producătorului	FFX4 FD032-5-16-04
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Ramping
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---------------------------------------------------------	----------