

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 11T302 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
Sfârâmător de așchii: VS  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7120-1

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire