

Garant**Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303445 20
GTIN	4045197487247
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	BT 50 A = 100
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Dulap integrat în bază	354290
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
	308610 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
-------------------------------------	------------

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
---	----------------

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
--	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
---	-----------

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
--	-----------

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
--	--------------

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
--	-----------

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
--	-----------

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
---	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
---	-----------