

**SYHU 070400N-MM, IC830, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z per dinte	0,18 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-MM
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 070400N-MM
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		