

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p_{max}} = 5,0 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,2 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Serie	NEODO
Rază la colț	0,8 mm
Tip	ST1400
Geometrie	PNR-MM

Denumirea producătorului	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SZMU 080408PNRMM
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	190 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		