

**Garant****Mandrine HT, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303452 32
GTIN	4045197589811
Clasa articolului	31H

**Descriere****Execuție:**

- Rigiditate foarte ridicată datorită construcției optimizate.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.

**Avantaj:**

- Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.
- Rezistență la temperaturi de până la 120 °C.

**Aplicație:**

Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

**Notă:**

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

**Descriere tehnică**

Reducție recomandată	302180; 302175
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm

Lungime utilă L <sub>1</sub>	52 mm
Ø exterior D	72 mm
Suport	BT 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50