

**TPCT 1003PDR, IC808, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Serie	HELI3MILL
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f_z	0,15 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKT 1003PDR
Geometrie	PDR

Denumirea producătorului	HM390 TPCT 1003PDR IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		