

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Tip	INOX
Serie	NEODO
Avans f_z per dinte	0,15 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Geometrie	PNR-HP

Denumirea producătorului	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SZMU 080408PNRHP
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		