

**TPKT 1003PDR-MP, IC830, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	226512 UNI
GTIN	7291075313574
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Serie	HELI3MILL
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKT 1003PDR-MP
Geometrie	PDR-MP
Denumirea producătorului	HM390 TPKT 1003PDR-MP IC830
Categorie	IC830

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		