

**Inel rotativ pentru capete de strângere, Cap de strângere (SK): 80****Date comandă**

Numărul de comandă	329835 80
GTIN	2050001922588
Clasa articolului	33H

**Descriere****Adaptat pentru :**

Cap de strângere pe conul exterior Cod 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Descriere tehnică**

Referință de prindere	80 mm
Tip produs	Inel rotativ

**Accesorii**

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 51 mm	329944 51
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 41 mm	329940 41

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 26 mm	329940 26
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 61 mm	329944 61
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 55 mm	329940 55
Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 40 mm	329946 40
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 38 mm	329944 38
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 15 mm	329944 15
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 13 mm	329940 13
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 27 mm	329944 27
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 72 mm	329940 72
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 21 mm	329944 21
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 60 mm	329940 60
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 47 mm	329944 47
Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 60 mm	329946 60
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 38 mm	329940 38
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 34 mm	329940 34
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 11 mm	329940 11
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 56 mm	329944 56
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 66 mm	329940 66
	329940 68

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 68 mm

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 37 mm

329944 37

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 80 mm

329944 80

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 39 mm

329940 39

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 50 mm

329944 50

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 63 mm

329944 63

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 73 mm

329944 73

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 17 mm

329944 17

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 63 mm

329940 63

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 25 mm

329944 25

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 22 mm

329940 22

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 71 mm

329944 71

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 48 mm

329944 48

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 79 mm

329944 79

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 31 mm

329944 31

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 10 mm

329940 10

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 22 mm

329944 22

329940 28

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 28 mm	
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 57 mm	329940 57
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 26 mm	329944 26
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 75 mm	329944 75
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 36 mm	329940 36
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 58 mm	329940 58
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 13 mm	329944 13
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 44 mm	329944 44
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 37 mm	329940 37
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 7 mm	329940 7
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 65 mm	329944 65
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 23 mm	329940 23
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 21 mm	329940 21
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 14 mm	329944 14
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 65 mm	329940 65
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 52 mm	329940 52
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 66 mm	329944 66
	329944 60

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 60 mm

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 71 mm

329940 71

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 76 mm

329940 76

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 16 mm

329944 16

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 78 mm

329940 78

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 55 mm

329944 55

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 35 mm

329940 35

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 78 mm

329944 78

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 29 mm

329944 29

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 77 mm

329940 77

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 5 mm

329940 5

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 48 mm

329940 48

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 18 mm

329944 18

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 20 mm

329940 20

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 31 mm

329940 31

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 34 mm

329944 34

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 59 mm

329940 59

329940 18

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 18 mm

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 9 mm

329940 9

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 40 mm

329944 40

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 30 mm

329944 30

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 43 mm

329944 43

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 70 mm

329940 70

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 54 mm

329944 54

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 11 mm

329944 11

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 76 mm

329944 76

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 25 mm

329940 25

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 52 mm

329944 52

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 51 mm

329940 51

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 69 mm

329944 69

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 32 mm

329940 32

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 62 mm

329940 62

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 53 mm

329944 53

Cap de strângere Cu canale transversale Ø de prindere (increment de 1 mm) 10 mm

329942 10

329944 39

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 39 mm

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 30 mm

329940 30

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 42 mm

329944 42

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 33 mm

329944 33

Cap de strângere Cu canale transversale Ø de prindere (increment de 1 mm) 9 mm

329942 9

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 42 mm

329940 42

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 68 mm

329944 68

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 32 mm

329944 32

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 23 mm

329944 23

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 17 mm

329940 17

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 67 mm

329940 67

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 49 mm

329940 49

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 77 mm

329944 77

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 70 mm

329944 70

Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 20 mm

329946 20

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 53 mm

329940 53

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 8 mm

329940 8

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 40 mm

329940 40

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 50 mm	329940 50
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 64 mm	329940 64
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 35 mm	329944 35
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 44 mm	329940 44
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 56 mm	329940 56
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 69 mm	329940 69
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 36 mm	329944 36
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 57 mm	329944 57
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 12 mm	329944 12
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 47 mm	329940 47
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 19 mm	329944 19
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 59 mm	329944 59
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 24 mm	329944 24
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 72 mm	329944 72
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 75 mm	329940 75
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 29 mm	329940 29
Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 8 mm	329946 8
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 28 mm	329944 28



Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 74 mm	329940 74
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 43 mm	329940 43
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 80 mm	329940 80
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 74 mm	329944 74
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 45 mm	329940 45
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 14 mm	329940 14
Cap de strângere Cu canale transversale Ø de prindere (increment de 1 mm) 8 mm	329942 8
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 45 mm	329944 45
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 46 mm	329944 46
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 79 mm	329940 79
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 46 mm	329940 46
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 15 mm	329940 15
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 41 mm	329944 41
Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 20 mm	329944 20
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 12 mm	329940 12
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 19 mm	329940 19
Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 54 mm	329940 54
	329944 67

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 67 mm

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 16 mm

329940 16

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 62 mm

329944 62

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 6 mm

329940 6

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 24 mm

329940 24

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 58 mm

329944 58

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 64 mm

329944 64

Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 1 mm) 49 mm

329944 49

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 33 mm

329940 33

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 73 mm

329940 73

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 27 mm

329940 27

Cap de strângere lis Ø de prindere (increment de 1 mm) 61 mm

329940 61