

**XNMU 040310T, IC810, Tip: GGG****Date comandă**

Numărul de comandă	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază de programare la $a_{p\max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Avans f_z	0,8 mm
Tip	GGG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 040310T
Rază la colț	1 mm

Geometrie	T
Denumirea producătorului	FFX4 XNMU 040310T IC810
Categorie	IC810
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		