

**XNMU 040310T, IC808, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$  mm.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 040310T
Serie	LOGIQ4FEED
Tip	UNI
Rază la colț	1 mm
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,8 mm
Geometrie	T

Denumirea producătorului	FFX4 XNMU 040310T IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		