

**SZMU 080412PNRMM, IC830, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p_{max}} = 5,0 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Rază la colț	1,2 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Serie	NEODO
Geometrie	PNR-MM
Denumirea producătorului	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SZMU 080412PNRMM
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		