



## Polizor dublu de banc DS cu aspirare, 400 V, Tip: DS12/250A



### Date comandă

Numărul de comandă	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Clasa articolului	03S

### Descriere

#### Execuție:

Polizoare duble de banc cu aspirare integrată în suport.

Praful de șlefuit este filtrat eficient cu un filtru cu ajutorul unui filtru cu apă. **Livrarea se face fără discuri de șlefuire.**

#### Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

Putere absorbită: 730 W

Turație maximă: 1450 min<sup>-1</sup>

Ø discului de rectificat D: 250 mm

Lățimea discului de șlefuit T: 32 mm

Ø găurii discului de șlefuit H: 51 mm

Debit de praf aspirat: 6 m<sup>3</sup>/min

### Descriere tehnică

Putere absorbită	730 W
Debit de praf aspirat	6 m <sup>3</sup> /min

Greutate	115 kg
Turație maximă	1450 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	DS12/250A
Lățimea discului de șlefuit T	32 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	51 mm
Ø discului de rectificat D	250 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor dublu de banc

## Accesorii

Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596510 NK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596400 EK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip C800	596350 C800
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK80	596350 EK80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596510 SC80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596510 EK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596350 NK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596400 SC80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK80	596510 EK80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596350 SC80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK36	596350 NK36
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596350 EK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK36	596510 NK36
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596400 NK60