

**TDKT 1505PDR, IC830, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Avans f_z	0,21 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Rază la colț	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDKT 1505PDR
Tip	ST1400

Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Categorie	IC830
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		