

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDKR 150508PDRHM
Tip	INOX
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f_z	0,2 mm
Serie	HELI3MILL

Geometrie	PDR-HM
Denumirea producătorului	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Categorie	IC830
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		