

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	222519 GG
GTIN	7291075311792
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Serie	DOVEIQMILL
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Rază la colț	0,8 mm
Geometrie	ADTN
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 0704ADTN
Categorie	IC5100
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Fontă	recomandat	300 m/min	K
GGG	indicat în anumite condiții	220 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		