

HAINBUCH**Cap de strângere lis, SK 52, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 37mm**

Date comandă

Numărul de comandă

329920 37

GTIN

2050001072061

Clasa articolului

33H

Descriere

Execuție:

Execuție lis pentru prelucrarea fină.

Capete de strângere, pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!

Descriere tehnică

Ø de prindere

37 mm

Profil

rotund

Suprafață de prindere

neted

Gama de prindere	3 - 7,5 mm
Duritate	60 HR
Lungime L	46 mm
Execuție	consolă scurtată
Suport	SK 52
Tip produs	Cap de strângere