


**CCMT 09T304, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Avans f	0,06 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 80 m/min
Sfărâmător de așchii	F3M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Categorie	IC807
Serie	ISOTURN
Denumirea producătorului	CCMT 09T304-F3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire