


**CCMT 09T304, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 80 m/min
Sfărâmător de așchii	M3M
Categorie	IC807
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm

Rază la colț	0,4 mm
Serie	ISOTURN
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	CCMT 09T304-M3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire