


**CCMT 09T308, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 80 m/min

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Sfărâmbător de aşchii	M3M
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Serie	ISOTURN
Categorie	IC807
Denumirea producătorului	CCMT 09T308-M3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire