


**CCMT 09T304, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 2 mm
Categorie	IC807
Avans f	0,06 - 0,25 mm/rot
Serie	ISOTURN
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Aplicația principală	P

Sfârâmător de așchii	F3P
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 245 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Denumirea producătorului	CCMT 09T304-F3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire