

**DCMT 11T308, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Serie	ISOTURN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 245 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmatăor de așchii	F3P
Categorie	IC807
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Aplicația principală	P
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a _p	0,15 - 2 mm
Denumirea producătorului	DCMT 11T308-F3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire