



Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 40, Ø nominal de strângere d: 16 mm



Date comandă

Numărul de comandă	309434 16
GTIN	2050001704214
Clasa articolului	34F

Descriere

Execuție:

Bucșe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicație:

Pentru filetare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru :

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

Standard: Normă de fabricație

Tip: 4717 E

Ø exterior D: 41 mm

Lungimea totală L: 54 mm

Separare axială: 13 mm

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	16 mm
Suport	ET 40

Standard	Normă de fabricație
Tip	4717 E
Ø exterior D	41 mm
Lungimea totală L	54 mm
Separare axială	13 mm