

**VCMT 160404, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Categorie	IC807
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	30 - 80 m/min
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	M3M

Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Serie	ISOTURN
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	1 - 2,5 mm
Denumirea producătorului	VCMT 160404-M3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire