

**FAHRION®**  
PRAZISION

## Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 40, Ø nominal de strângere d: 6 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	309434 6
GTIN	2050001704153
Clasa articolului	34F

### Descriere

#### Execuție:

Bucșe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

#### Aplicație:

Pentru filetare pe centre de frezare și de strunjire.

#### Adaptat pentru :

Toate mandrinele standard ER.

#### Notă:

Canal de aşchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

Standard: Normă de fabricație

Tip: 4717 E

Ø exterior D: 41 mm

Lungimea totală L: 54 mm

Separare axială: 13 mm

### Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	6 mm
Suport	ET 40

Standard	Normă de fabricație
Tip	4717 E
Ø exterior D	41 mm
Lungimea totală L	54 mm
Separare axială	13 mm