

**DCMT 11T308, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 80 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârșământor de așchii	M3M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	IC807
Serie	ISOTURN
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Denumirea producătorului	DCMT 11T308-M3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire