

**DCMT 11T304, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Categorie	IC807
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 3 mm
Sfărâmător de așchii	M3M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Serie	ISOTURN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 80 m/min
Rază la colț	0,4 mm

Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Denumirea producătorului	DCMT 11T304-M3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire