


**CNMG 120404, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 3,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	F3P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Aplicația principală	P

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	IC8250
Denumirea producătorului	CNMG 120404-F3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire