



Mandrină hidraulică lungi, subțiri, HSK-A 63 A = 150, Ø de strângere D1: 10 mm



Date comandă

Numărul de comandă	307522 10
GTIN	2050001653444
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

Accesorii opționale:

Bucșe intermediare Cod 302135 – 302180, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Șuruburile opritoare WTE pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea adaptoarelor de reducere sunt disponibile la cerere.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Ø D₂: 30 mm

Ø exterior D: 50 mm

L₂: 105 mm

Interval de reglaj V: 10 mm

Filet M: M6

Descriere tehnică

L ₂	105 mm
Filet M	M6

Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø D ₂	30 mm
Ø exterior D	50 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-A 63 A = 150
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 10 mm	343720 10
--	-----------