


**CNMG 120412, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Sfârâmător de așchii	M3P
Condiție de tăiere	continuuă
Categorie	IC8150
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Denumirea producătorului	CNMG 120412-M3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire