


**CNMG 120412, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Sfârâmător de așchii	M3P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	IC8250
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Denumirea producătorului	CNMG 120412-M3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire