

**CNMG 120408, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,85 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Categorie	IC6015
Sfărâmatore de așchii	M3M
Denumirea producătorului	CNMG 120408-M3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire