

**HOLEX****Șubler pentru atelier cu citire fără eroare de paralaxă și reglaj fin, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415170 500
GTIN	4045197319029
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

Vernier plat pentru **citire fără eroare de paralaxă**, citire directă a **dimensiunii interioare** datorită gradației adiționale, reglare fină.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	A1
Blocare	Șurub de blocare superior
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,1 mm

Ajustare fină	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500