

**DNMG 150604, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	IC6015
Sfărământor de așchii	F3M
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm

Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	DNMG 150604-F3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire